Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 1432.000 Caixas em plástico AX

Estado: 15/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



AX 1432.000 - Caixas em plástico AX sem visor

As caixas AX em plástico são ideais para aplicação em áreas com condições desafiadoras. Diversos ressaltos para fixação no interior da caixa viabilizam a instalação customizada, por exemplo, de chassis e trilhos em intervalos de 25 mm.







Recursos

| Cód. Ref. | AX 1432.000 |
|------------------------|--|
| Modelo | sem visor |
| Material | Caixa e porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro GFK |
| | Porta: vedação em poliuretano expandido |
| | Placa de montagem: chapa de aço |
| | Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 |
| | Sem alogênio |
| Superfície | Caixa e porta: sem acabamento, plástico colorido |
| | Placa de montagem: galvanizada |
| Cor | Semelhante a RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Caixa totalmente fechada com porta com dobradiças com fecho de |
| | palheta dupla de 3 mm |
| | Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda |
| | Placa de montagem |
| | Perfil de vedação duplo integrado no canto superior e inferior das |
| | portas |
| | F 5 . 12 5 |

© Rittal 2025 2

Recursos

| Note | Em agos do experição prolongado e raise UV (col) e chuir |
|--|---|
| Nota | Em caso de exposição prolongada a raios UV (sol) e chuva, recomendamos aplicar tinta de poliuretano PUR na superfície para evitar o comprometimento de seu visual. Preços e prazos de |
| | entrega sob consulta. |
| Grau de proteção NEMA | NEMA 1 |
| | NEMA 3R |
| | NEMA 3RX NEMA 4 |
| | NEMA 4X |
| | NEMA 12 |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 |
| Classificação dos tipos segundo | Tipo 1 |
| os padrões UL 50E | Type 3R |
| | Type 3RX |
| | Type 4 |
| | Type 4X Tipo 12 |
| | <u> </u> |
| Grau de proteção | II (com 1000 V AC) |
| Código IK | IK09 |
| Dimensões | Largura: 250 mm |
| | Altura: 350 mm |
| | Profundidade: 150 mm |
| Espessura do material da placa de montagem | 2,5 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 155 mm x 275 mm |
| Ângulo de abertura da porta | 130° |
| Quantidade de fechos | 1 |
| Material básico | Plástico |
| Normas | Atende à classificação F1 Outdoor segundo a norma UL 746C |

© Rittal 2025 3

Recursos

| Indicação de montagem | Para fixar os componentes na caixa, são necessários os parafusos para montagem interna A cantoneira universal possibilita fixar os componentes no esquema de perfurações em intervalos de 25 mm, como o sistema de chassi |
|-------------------------------|---|
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 4.54 |
| Peso bruto | 4.74 |
| Número da tarifa alfandegária | 94037000 |
| EAN | 4028177006348 |
| E-Number Sweden | E3465346 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Aprovações

| Aprovações | DNV-GL |
|--------------|-------------------------------|
| | Lloyds Register of Shipping |
| | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | pressure load |
| | Negative Certificate |
| | Superfície |
| | Grau de proteção |
| Explicações | Declaration of conformity |
| | Declaración de conformidad UK |

© Rittal 2025