Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 1434.000 Caixas em plástico AX

Estado: 16/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



AX 1434.000 - Caixas em plástico AX sem visor

As caixas AX em plástico são ideais para aplicação em áreas com condições desafiadoras. Diversos ressaltos para fixação no interior da caixa viabilizam a instalação customizada, por exemplo, de chassis e trilhos em intervalos de 25 mm.







Recursos

Cód. Ref.	AX 1434.000
Modelo	sem visor
Material	Caixa e porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro GFK Porta: vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 Sem alogênio
Superfície	Caixa e porta: sem acabamento, plástico colorido Placa de montagem: galvanizada
Cor	Semelhante a RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa totalmente fechada com porta com dobradiças com fecho de palheta dupla de 3 mm Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Placa de montagem Perfil de vedação duplo integrado no canto superior e inferior das portas

© Rittal 2025 2

Recursos

Nota	Em caso de exposição prolongada a raios UV (sol) e chuva, recomendamos aplicar tinta de poliuretano PUR na superfície para evitar o comprometimento de seu visual. Preços e prazos de entrega sob consulta.
Grau da protação NEMA	NEMA 1
Grau de proteção NEMA	NEMA 3R
	NEMA 3RX
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Tipo 12
Grau de proteção	II (com 1000 V AC)
Código IK	IK09
Dimensões	Largura: 300 mm
	Altura: 400 mm
	Profundidade: 200 mm
Espessura do material da placa de montagem	2,5 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	205 mm x 325 mm
Ângulo de abertura da porta	130°
Quantidade de fechos	2
Material básico	Plástico
Normas	Atende à classificação F1 Outdoor segundo a norma UL 746C

© Rittal 2025 3

Recursos

Indicação de montagem	Para fixar os componentes na caixa, são necessários os parafusos para montagem interna A cantoneira universal possibilita fixar os componentes no esquema de perfurações em intervalos de 25 mm, como o sistema de chassi
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6.36
Peso bruto	6.96
Número da tarifa alfandegária	94037000
EAN	4028177006409
E-Number Sweden	E3465347
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Certificados	pressure load
	Negative Certificate
	Superfície
	Grau de proteção
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025