

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KS 1448.500

Caixas em plástico KS

Estado: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

KS 1448.500 - Caixas em plástico KS

Caixa para fixação em parede com porta em poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro e placa de montagem. Opcionalmente com ou sem porta transparente. Grau de proteção IP 56 ou IP 66. Ajuste contínuo da profundidade da placa de montagem graças aos diversos níveis dentro da caixa. Configuração versátil da parte interna da porta pelos ressaltos integrados. Alto grau de estabilidade pelo poliéster reforçado com fibra de vidro.



Recursos

Cód. Ref.	KS 1448.500
Modelo	com visor
Material	Caixa e porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro GFK Porta: vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Visor: acrílico, 3,0 mm, com perfil de borracha em todo seu contorno, fixado por aperto
Superfície	Caixa e porta: sem acabamento, plástico colorido Placa de montagem: galvanizada
Cor	Semelhante a RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa totalmente fechada com porta com dobradiças com fecho de palheta dupla de 3 mm Placa de montagem Perfil de vedação duplo integrado no canto superior e inferior das portas Perfis laterais em C para ajuste contínuo da profundidade da placa de montagem Visor na porta

Recursos

Nota	Exposições de longa duração a raios ultravioletas (sol) com vento e chuva podem alterar as características ópticas da superfície. Estas alterações do material não afetam os componentes elétricos instalados na caixa. Se não houver a possibilidade de proteger as caixas contra raios ultravioletas, recomendamos aplicar verniz de poliuretano. As caixas podem ser expostas a uma temperatura entre -30 °C e +75 °C.
Grau de proteção NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 56
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 400 mm Altura: 400 mm Profundidade: 200 mm
Espessura do material da placa de montagem	2,5 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	345 mm x 350 mm
Quantidade de portas	1
A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda	sim
Quantidade de fechos	2
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
With viewing window	sim
Material básico	Plástico
Emb.	1 unid.
Peso líquido	7.454
Peso bruto	7.846
Número da tarifa alfandegária	94037000
EAN	4028177526716

Recursos

E-Number Sweden E3465007

ECLASS 8.0 27180101

Aprovações

Aprovações Bureau Veritas
TÜV

Explicações Declaration of conformity
Declaración de conformidad UK