

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1537.510

Caixas de bornes KL

Estado: 24/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1537.510 - Caixas de bornes KL com flange

Caixa pintada com tampa em chapa de aço, com placa flangeada. Grau de proteção IP 55.



Recursos

Cód. Ref.	KL 1537.510
Material	Armário: chapa de aço Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa Fecho rápido incluindo buchas plásticas Placas flangeadas em chapa de aço com vedações e material de fixação
Protection category NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 500 mm Altura: 300 mm Profundidade: 120 mm
Espessura da tampa	1,25 mm
Espessura da caixa	1,38 mm

Recursos

Placas flangeadas	: 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 : 2 + 2 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6,25 kg
Peso bruto	6,579 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	KL CAIXAS BORNES C/FLANGE C/500X300X120

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaración de conformidad UK
