Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





BG 1559.010 Caixas bus BG

Estado: 3/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



BG 1559.010 - Caixas bus BG Aço inoxidável

Caixa de barramento em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), incl. dobradiça de 180°. Grau de proteção IP 66.

Recursos

Cód. Ref.	BG 1559.010
Material	Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
	Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em
	poliuretano expandido
	Dobradiças de 180°: zinco fundido sob pressão
Superfície	Caixa e tampa: acabamento polido (grão 240)
	Dobradiças de 180°: cromadas
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa
	Dobradiças de 180° (2 unid.)
	Trilho de suporte TH 35/7,5
	Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Protection category NEMA	NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a	IP 66
norma EN 60 529	
Dimensões	Largura: 600 mm
	Altura: 200 mm
	Profundidade: 123 mm
Espessura da caixa	1,5 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Posição de instalação da porta	Embaixo
Quantidade de trilhos de suporte	1
Fecho	Modelo do fecho: Fecho rápido incluindo buchas plásticas
	Quantidade de fechos: 3
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.	1 unid.

© Rittal 2025

Recursos

Peso bruto	5.95
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177009950
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3