

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1559.510

## Caixas bus BG

Estado: 25/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

# BG 1559.510 - Caixas bus BG

Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.

## Recursos

Cód. Ref.	BG 1559.510
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço Visor: Policarbonato de 4 mm
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com porta Visor na porta Placa flangeada na base da caixa
Protection category NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 65
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 200 mm Profundidade: 125 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Posição de instalação da porta	Embaixo
Quantidade de trilhos de suporte	1
Fecho	Modelo do fecho: Fecho rápido incluindo buchas plásticas Quantidade de fechos: 3
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.

## Recursos

Peso líquido	5.066
Peso bruto	5.333
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177262010
ECLASS 8.0	27180101

## Aprovações

Aprovações	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity