


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1560.000

Caixa de bornes KX

Estado: 21/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1560.000 - Caixa de bornes KX Aço inoxidável

As caixas compactas da linha KX em aço inoxidável oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações.



Recursos

Cód. Ref.	KX 1560.000
Descrição do produto	System Perfection. As novas caixas compactas da linha KX em aço inoxidável oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações.
Material	Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180)
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66

Recursos

Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tipo 12
Dimensões	Largura: 150 mm Altura: 150 mm Profundidade: 80 mm
Espessura da tampa	1,25 mm
Espessura da caixa	1,5 mm
Fecho	Quantidade de fechos: 4
Material básico	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1,12 kg
Peso bruto	1,323 kg
PCF/emb (cadle to gate)	5,24
Número da tarifa alfandegária	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	KX Caixa de bornes, LAP: 150x150x80 mm, aço inoxidável 1.4301, sem placa de montagem, com tampa, com fechos rápidos

Aprovações

Aprovações	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
------------	--

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity
PCF-declaration