

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1577.520

Caixas bus BG

Estado: 12/03/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1577.520 - Caixas bus BG

Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.

Recursos

Cód. Ref.	BG 1577.520
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço Visor: Policarbonato de 4 mm
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com porta Visor na porta Placa de montagem
Protection category NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 65
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 400 mm Altura: 300 mm Profundidade: 155 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	385 mm x 275 mm
Superfície visível	Largura do visor: 340 mm Altura do visor: 115 mm Distância entre a borda inferior do visor até a borda inferior da porta: 92 mm
Espessura da caixa	1,38 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Posição de instalação da porta	Embaixo

Recursos

Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	6,6 kg
Peso bruto	7,1 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity