



EB 1578.500 - E-Box EB

Caixa para fixação em parede com porta e placa de montagem em chapa de aço. Grau de proteção IP 66. Com dobradiça de 180°. Fecho que pode ser substituído por sistemas personalizados de fecho.

Recursos

Cód. Ref.	EB 1578.500
Material	Caixa e porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com porta com dobradiças Dobradiça de 180° Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Placa de montagem
Protection category NEMA	NEMA 4
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 300 mm Altura: 600 mm Profundidade: 155 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	275 mm x 585 mm
Espessura da caixa	1,38 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Espessura do material da placa de montagem	2 mm

Recursos

Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	9,5 kg
Peso bruto	9,9 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	EB-BOX CAIXA C/300X600X155 RAL 7035

Aprovações

Aprovações	C-UL UL UL + C-UL (listed)
Explicações	Manufacturer's declaration Declaration of conformity Declaración de conformidad UK