

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1578.560  
Caixas bus BG

Estado: 16/12/2025 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

# BG 1578.560 - Caixas bus BG

Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.

## Recursos

Cód. Ref.	BG 1578.560
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço Visor: Policarbonato de 4 mm
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com porta Visor na porta Placa de montagem Placa flangeada na base da caixa
Protection category NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 65
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 300 mm Profundidade: 155 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	585 mm x 275 mm
Superfície visível	Largura do visor: 540 mm Altura do visor: 190 mm Distância entre a borda inferior do visor até a borda inferior da porta: 42 mm
Espessura da caixa	1,38 mm
Espessura da porta	1,25 mm

## Recursos

Posição de instalação da porta	Embaixo
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 2 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	9.352
Peso bruto	9.844
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177262140
ECLASS 8.0	27180101

## Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity