


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1584.520 Caixas bus BG

Estado: 5/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1584.520 - Caixas bus BG

Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.

## Recursos

Cód. Ref.	BG 1584.520
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço Visor: Policarbonato de 4 mm
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com porta Visor na porta
Protection category NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 65
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 300 mm Altura: 300 mm Profundidade: 80 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Posição de instalação da porta	À esquerda
Quantidade de trilhos de suporte	2
Recortes (quantidade x Ø)	2
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm

## Recursos

---

Entrada de cabos (quantidade x Ø)	2 x M12 M20 M25
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	3,075 kg
Peso bruto	3,18 kg
Número da tarifa alfandegária	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Descrição do produto	BG Caixa BUS 300x300x80

---

## Aprovações

---

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity

---