Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





BG 1586.520 Caixas bus BG

Estado: 26/07/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



BG 1586.520 - Caixas bus BG

Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.

Recursos

Cód. Ref.	BG 1586.520
Material	Armário: chapa de aço
	Porta: chapa de aço
	Visor: Policarbonato de 4 mm
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento
	externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com porta
	Visor na porta
Protection category NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a	IP 65
norma EN 60 529	
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 500 mm
	Altura: 300 mm
	Profundidade: 80 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Posição de instalação da porta	À esquerda
Quantidade de trilhos de suporte	2
Recortes (quantidade x Ø)	3
Fecho	Modelo do fecho: lingueta
	Quantidade de fechos: 1
	Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm

© Rittal 2025

Recursos

Entrada de cabos (quantidade x Ø)	3 x M12 M20
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4.74
Peso bruto	4.94
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177266803
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025 3