

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1588.000

E-Box KX

Estado: 11/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1588.000 - E-Box KX Aço inoxidável

A E-Box KX em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa.



Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | KX 1588.000 |
| Descrição do produto | A caixa compacta KX, E-Box KX, em aço inoxidável oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho. As dobradiças de 180° de série facilitam o acesso ao interior da caixa. |
| Material | Caixa: aço inoxidável Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Superfície | Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180) Placa de montagem: galvanizada |
| Escopo de fornecimento | Placa de montagem Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 65 |

Recursos

| | |
|---|---|
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Tipo 12 |
| Dimensões | Largura: 380 mm Altura: 300 mm Profundidade: 155 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 365 mm x 275 mm |
| Espessura da caixa | 1,25 mm |
| Espessura da porta | 1,25 mm |
| Fecho | Quantidade de fechos: 1 |
| Material básico | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 6.4 |
| Peso bruto | 6.5 |
| Número da tarifa alfandegária | 84879059 |
| EAN | 4028177919143 |
| E-Number Sweden | E3465244 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Aprovações

Aprovações

Aprovações

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Explicações

Declaration of conformity