

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1606.520

## Caixas bus BG

Estado: 14/12/2025 (Fonte: [rittal.com.br-pt](http://rittal.com.br-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# BG 1606.520 - Caixas bus BG

Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.

## Recursos

Cód. Ref.	BG 1606.520
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço Visor: Policarbonato de 4 mm
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com porta Visor na porta
Protection category NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 65
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 400 mm Altura: 300 mm Profundidade: 120 mm
Espessura da caixa	1,38 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Posição de instalação da porta	À direita
Quantidade de trilhos de suporte	1
Recortes (quantidade x Ø)	296
Fecho	Modelo do fecho: lingueta Quantidade de fechos: 1 Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm

# Recursos

Entrada de cabos (quantidade x Ø)	2 x M20 9 x M32 6 x M50
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4.447
Peso bruto	4.716
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177266865
ECLASS 8.0	27180101

# Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity