

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1609.510

Caixas bus BG

Estado: 26/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1609.510 - Caixas bus BG

Caixa para fixação na parede com porta em chapa de aço e visor em policarbonato. Grau de proteção IP 65. É possível fixar módulos bus de praticamente todas as marcas.

Recursos

Cód. Ref.	BG 1609.510
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço Visor: Policarbonato de 4 mm
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com porta Visor na porta
Protection category NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 65
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 500 mm Altura: 300 mm Profundidade: 120 mm
Espessura da caixa	1,38 mm
Espessura da porta	1,25 mm
Posição de instalação da porta	Embaixo
Quantidade de trilhos de suporte	1
Recortes (quantidade x Ø)	48
Fecho	Modelo do fecho: Fecho rápido incluindo buchas plásticas Quantidade de fechos: 2
Entrada de cabos (quantidade x Ø)	48 x M20

Recursos

Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	5.193
Peso bruto	5.966
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177251854
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity