


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2246.605

Caixa EL tripartida para fixação em parede

Estado: 26/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2246.605 - Caixa EL tripartida para fixação em parede com placa de montagem e trilhos perfilados, montagem fixa

Caixa para fixação em 3 partes, pré-montada com: Placa flangeada fechada, em cima e embaixo, acompanhada por placa de montagem. Grau de proteção IP 55.

Recursos

| | |
|------------------------|--|
| Cód. Ref. | EL 2246.605 |
| Modelo | Caixas IT para fixação em parede com placa de montagem e trilhos perfilados, montagem fixa |
| Descrição do produto | Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel. |
| Material | Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm |
| Superfície | Pintura eletrostática a pó |
| General colour | RAL 7035 |
| Cor | Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035 Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra) |
| Escopo de fornecimento | Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e embaixo e placa de montagem (inclusa) Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente, montagem fixa Porta transparente design 1 chave para armários com palheta dupla nº 5 Mini fecho Comfort para fechos Fecho de segurança 3524 E |
| Unidades de altura | 6 UA |
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 345 mm Profundidade: 373 mm |

Recursos

| | |
|---|---|
| Profundidade de montagem | 320 mm |
| Dimensões internas | Largura interna: 502 mm Altura interna: 282 mm |
| Profundidade da parte móvel | 216 mm |
| Dimensões da placa de montagem (L x A) | 485 mm x 299 mm |
| Profundidade da peça para fixação em parede | 135 mm |
| Código IK | IK08 |
| Capacidade de carga da peça móvel (estática) | 300 N |
| Material básico | Chapa de aço |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 55 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 23,719 kg |
| Peso bruto | 24,967 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Descrição do produto | EL Caixa MURAL TRIPARTIDA C/PLM ,PROF.373 |

Aprovações

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Aprovações | Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
|------------|---------------------------------------|