


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 2253.605

Caixa EL tripartida para fixação em parede

Estado: 18/07/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 2253.605 - Caixa EL tripartida para fixação em parede com placa de montagem e trilhos perfilados, montagem fixa

Caixa para fixação em 3 partes, pré-montada com: Placa flangeada fechada, em cima e embaixo, acompanhada por placa de montagem. Grau de proteção IP 55.

Recursos

Cód. Ref.	EL 2253.605
Modelo	Caixas IT para fixação em parede com placa de montagem e trilhos perfilados, montagem fixa
Descrição do produto	Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel.
Material	Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície	Pintura eletrostática a pó
General colour	RAL 7035
Cor	Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035 Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)
Escopo de fornecimento	Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e embaixo e placa de montagem (inclusa) Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente, montagem fixa Porta transparente design 1 chave para armários com palheta dupla nº 5 Mini fecho Comfort para fechos Fecho de segurança 3524 E
Unidades de altura	3 UA
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 212 mm Profundidade: 473 mm

Recursos

Profundidade de montagem	420 mm
Dimensões internas	Largura interna: 502 mm Altura interna: 149 mm
Profundidade da parte móvel	316 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	485 mm x 165 mm
Profundidade da peça para fixação em parede	135 mm
Código IK	IK08
Capacidade de carga da peça móvel (estática)	150 N
Material básico	Chapa de aço
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Emb.	1 unid.
Peso líquido	20.824
Peso bruto	21.92
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177324374
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Aprovações

Aprovações	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
------------	---