


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2262.140

Caixa AX tripartida para fixação na parede

Estado: 18/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2262.140 - Caixa AX tripartida para fixação na parede

O conceito de fornecimento das caixas AX tripartidas para fixação na parede reduz a complexidade e aumenta a flexibilidade. O sistema modular AX/VX possibilita que esses modelos sejam utilizados em diversas aplicações. A estrutura em três partes assegura facilidade no acesso.



Recursos

| | |
|------------------------|--|
| Cód. Ref. | AX 2262.140 |
| Modelo | Caixas IT para fixação em parede |
| Material | Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm |
| Superfície | Pintura eletrostática a pó |
| Cor | Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035 Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra) |
| Escopo de fornecimento | Peça para fixação em parede: placa flangeada lisa em cima e embaixo Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente, montagem fixa Porta transparente design Fecho da mesa de comando: palheta dupla de 3 mm Fecho da porta transparente design: fecho de segurança 3524 E Fecho Comfort para fechos e travamento de 2 pontos |
| Unidades de altura | 21 UA |

Recursos

| | |
|---|--|
| Dimensões | Largura: 600 mm Altura: 1.012 mm Profundidade: 473 mm |
| Profundidade de montagem | 420 mm |
| Dimensões internas | Largura interna: 502 mm Altura interna: 951 mm |
| Profundidade da parte móvel | 316 mm |
| Profundidade da peça para fixação em parede | 135 mm |
| Quantidade de fechos | 1 |
| Capacidade de carga da peça móvel (estática) | 750 N |
| Capacidade de carga da peça para fixação na parede (estática) | 250 N |
| Material básico | Chapa de aço |
| Fecho | Modelo do fecho: Fecho Comfort e travamento de 2 pontos Aplicação do fecho: Fecho de segurança nº 3524 E |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 46,55 kg |
| Peso bruto | 49 kg |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descrição do produto | AX Caixa para fixação em parede, tripartida, LAP: 600x1012x473 mm, 21 UA, peça para fixação na parede: placa flangeada lisa em cima e embaixo, com fecho Comfort |

Aprovações

Aprovações

UL + C-UL (listed)

Explicações

Declaration of conformity