


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**EL 2262.605**

**Caixa EL tripartida para fixação em  
parede**

Estado: 6/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# EL 2262.605 - Caixa EL tripartida para fixação em parede com placa de montagem e trilhos perfilados, montagem fixa

Caixa para fixação em 3 partes, pré-montada com: Placa flangeada fechada, em cima e embaixo, acompanhada por placa de montagem. Grau de proteção IP 55.

## Recursos

Cód. Ref.	EL 2262.605
Modelo	Caixas IT para fixação em parede com placa de montagem e trilhos perfilados, montagem fixa
Descrição do produto	Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel.
Material	Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície	Pintura eletrostática a pó
General colour	RAL 7035
Cor	Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035 Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)
Escopo de fornecimento	Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e embaixo e placa de montagem (inclusa) Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente, montagem fixa Porta transparente design 1 chave para armários com palheta dupla nº 5 Mini fecho Comfort para fechos Fecho de segurança 3524 E
Unidades de altura	12 UA
Dimensões	Largura: 600 mm Altura: 612 mm Profundidade: 473 mm

# Recursos

Profundidade de montagem	420 mm
Dimensões internas	Largura interna: 502 mm Altura interna: 549 mm
Profundidade da parte móvel	316 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	485 mm x 565 mm
Profundidade da peça para fixação em parede	135 mm
Código IK	IK08
Capacidade de carga da peça móvel (estática)	600 N
Material básico	Chapa de aço
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Emb.	1 unid.
Peso líquido	37.05
Peso bruto	39
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177324404
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

# Aprovações

Aprovações	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
------------	---