


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2310 038

Régua perfurada para montagem

Estado: 23/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2310.038 - Régua perfurada para montagem para AE em aço inoxidável

Para fixação de trilhos de montagem para AE e retentor de porta para AE, etc.



Recursos

Cód. Ref.	SZ 2310.038
Dados técnicos	Orifícios com Ø 3,7 mm em intervalos de 25 mm
Aplicações	Para a fixação de Trilhos de montagem para AE Retentor de porta para AE Etc.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Incluindo porcas e arruelas dentadas
Comprimento	318 mm
Instalações possíveis	Para instalação vertical nos pinos roscados da porta
Adequado para	Para porta superior
Nota sobre o código de referência	Para porta superior
Adequado para caixas/armários do tipo	AE em aço inoxidável Console universal TP
Adequado para altura	380 mm
Emb.	20 unid.
Peso líquido	1.56

Recursos

Peso bruto	1.752
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177020917
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234