Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





Estado: 22/10/2025 (Fonte: rit al.cpm/br-pt)



SZ 2310.120 - Régua perfurada para montagem para AE em aço inoxidável

Para fixação de trilhos de montagem para AE e retentor de porta para AE, etc.



Recursos

Cód. Ref.	SZ 2310.120
Dados técnicos	Orifícios com Ø 3,7 mm em intervalos de 25 mm
Aplicações	Para a fixação de Trilhos de montagem para AE Retentor de porta para AE Etc.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Incluindo porcas e arruelas dentadas
Comprimento	1.138 mm
Instalações possíveis	Para instalação vertical nos pinos roscados da porta
Adequado para caixas/armários do tipo	AE em aço inoxidável
Adequado para altura	1.200 mm
Emb.	20 unid.
Peso líquido	6.06
Peso bruto	6.42
Número da tarifa alfandegária	73269098

© Rittal 2025

Recursos

EAN	4028177020962
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3