

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2311.120

Réguia perfurada da porta

Estado: 30/06/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2311.120 - Régua perfurada da porta para AX de aço inoxidável

Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.

Recursos

| | |
|---------------------------------------|--|
| Cód. Ref. | AX 2311.120 |
| Descrição do produto | Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta. |
| Material | Chapa de aço |
| Superfície | Galvanizado |
| Adequado para caixas/armários do tipo | AX em aço inoxidável |
| Adequado para altura | 1.200 mm |
| Emb. | 2 unid. |
| Peso líquido | 0,88 kg |
| Peso bruto | 1,157 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Descrição do produto | AX Régua perfurada da porta, para AX de aço inoxidável, para A: 1200 mm |