## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## AX 2311.120 Régua perfurada da porta

Estado: 16/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



## AX 2311.120 - Régua perfurada da porta para AX de aço inoxidável

Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.

## Recursos

Cód. Ref.	AX 2311.120
Descrição do produto	Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Adequado para caixas/armários do tipo	AX em aço inoxidável
Adequado para altura	1.200 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	0.88
Peso bruto	1.157
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177940567
E-Number Sweden	E3465257
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 2