### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SG 2371.000 Elemento de luz com flash

Estado: 20/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



# SG 2371.000 - Elemento de luz com flash Para colunas de sinalização modulares

Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado, quantidade de fases possíveis = 5 elementos, com a mesma tensão.

#### Recursos

Cód. Ref.	SG 2371.000
Modelo	Elemento de luz com flash
Descrição do produto	Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado. Quantidade de fases possíveis = 5 elementos com a mesma tensão.
Vantagens	Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta. Configuração com até cinco elementos com a mesma tensão. Os elementos estão disponíveis em diversas cores e tensões. Elemento de luz intermitente e com flash incluindo lâmpada para instalação direta.
Funcionamento	Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão ópticos e acústicos, bem como lâmpadas e plaquetas de legenda
Material	Invólucro em poliamida Cobertura: policarbonato transparente
Cor	Vermelho
Diâmetro	70 mm
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase	2500 V AC
Tensão nominal de isolamento	250 V AC
Corrente nominal máx.	125 mA
Dimensões	Altura: 56 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 54 no caso de montagem de uma tampa ou de um elemento acústico no topo
Tensão nominal de serviço	24 V (DC)

© Rittal 2025 2

#### Recursos

Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.09
Peso bruto	0.098
Número da tarifa alfandegária	85311095
EAN	4028177220072
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

## Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3