## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SG 2372.101

Coluna de sinalização com e LEDs

Estado: 17/11/2025 (Fonte ricalicom/br-pt)



## SG 2372.101 - Coluna de sinalização com e LEDs

Para identificar falhas e status operacionais de máquinas e processos automatizados em tempo real, a Rittal oferece uma linha versátil de colunas de sinalização para todas as aplicações. Se três cores padrão forem suficientes, o sistema de sinalização com três LEDs pronto para instalação é a solução ideal.

## Recursos

Cód. Ref.	SG 2372.101
Modelo	Para montagem em tubo
Vantagens	Solução completa pronta para instalação Vida útil dos LEDs extremamente elevada (no máximo 100.000 horas) – dispensando manutenção Montagem simples e custos reduzidos de depósito
Dados técnicos	3 fases, vermelho, amarelo, verde Ângulo de radiação: 3 x 120°
Entrada de cabos	Diâmetro mín. do cabo: 3 mm Diâmetro máx. dos cabos: 6,5 mm
Tipo de ligação (elétrica)	Bornes à mola
Lâmpada	LEDs
Dimensões	Altura: 211,5 mm
Faixa de temperatura de serviço	-20 °C50 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 65
Tensão nominal de serviço	24 V
Rosca	M12 x 1,5
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.25
Peso bruto	0.308
Número da tarifa alfandegária	85318070

© Rittal 2025 2

## Recursos

EAN	4028177953758
ETIM 9	EC001042
ETIM 8	EC001042
ECLASS 8.0	27371230

© Rittal 2025 3