

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.125

Trilho

Estado: 15/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.125 - Trilho para placa de blindagem EMC e alívio da tração

Trilho combinado para o alívio da tração e o contato EMC de cabos instalados.



Recursos

Cód. Ref.	SZ 2388.125
Modelo	Trilho com perfil em C para fixação de abraçadeiras metálicas Recortes em T no esquema de 40 mm para fixação dos cabos com abraçadeiras plásticas
Descrição do produto	Trilho combinado para o alívio da tração e o contato EMC de cabos instalados.
Vantagens	Contato adicional através das perfurações existentes (Ø 9 mm) à esquerda ou à direita no trilho Com preparo para montagem de placa de blindagem EMC sem usar ferramenta
Material	Perfil em alumínio extrudado
Superfície	Passivação sem cromo
Escopo de fornecimento	1 trilho 2 estribos de fixação Inclui material de fixação
Comprimento	1.153 mm
Instalações possíveis	No perfil horizontal/vertical de armários Em placa de montagem, também podendo ser montado sem estribo de fixação

Recursos

Adequado para	Tipo de caixa: VX TS Largura: = 1.200 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0,8 kg
Peso bruto	0,9 kg
Número da tarifa alfandegária	76042990
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Descrição do produto	SZ RAIL FOR EMC W=1200MM
