Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





HD 2410.031 Prensa-cabos HD

Estado: 10/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)




HD 2410.031 - Prensa-cabos HD

Mais compacto e com contraporca já inclusa no fornecimento.







Recursos

Cód. Ref.	HD 2410.031
Modelo	Padrão
Vantagens	A superfície externa completamente lisa e estanque evita de maneira eficaz que os microorganismos nocivos possam se depositar.
	Limpeza muito mais fácil e, consequentemente, bem mais barata em comparação a prensa-cabos convencionais.
Aplicações	Produção e embalagem de produtos alimentícios
	Tecnologia que exige ambientes limpos (por exemplo, na indústria
	farmacêutica)
	Biotecnologia
	Indústria química
Material	Porca: aço inoxidável 1.4305 (AISI 303)
	Vedação: EPDM em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR
	177.2600
Escopo de fornecimento	Inclui contraporca
Dimensões	Rosca: M25 x 1,5

© Rittal 2025

Recursos

Para cabos com Ø	12 - 17 mm
Faixa de temperatura de serviço	-20 °C100 °C
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Classificação dos tipos segundo	Tipo 1
os padrões UL 50E	Tipo 2
	Type 4
	Type 4X
	Tipo 12
	Type 12K
	Tipo 13
Emb.	5 unid.
Peso líquido	0.545
Peso bruto	0.548
Número da tarifa alfandegária	73072980
EAN	4028177928695
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Aprovações

Aprovações	UL + C-UL (listed)
	VDE

© Rittal 2025 3