


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2435.000

Sistema de fecho Ergoform-S

Estado: 24/01/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2435.000 - Sistema de fecho Ergoform-S

Para o equipamento em sistemas de fecho alternativos como tambores semicilíndricos, aplicação de segurança, etc.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2435.000
Modelo	Padrão
Descrição do produto	O puxador destravado é aberto para frente tendo que ser virado para abertura do fecho.
Material	Zinco fundido sob pressão
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Fecho	Modelo do fecho: Preparado para fechos do modelo A, para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com 40 mm de comprimento
Adequado para caixas/armários do tipo	AE com sistema de fecho de 3 pontos Base AE com sistema de fecho de 3 pontos Caixa AE para fixação em parede, com fecho de 3 pontos Base do TopConsole System TP Console vertical TP com porta Console universal TP AE com sistema de fecho de 3 pontos em aço inoxidável Base AE com sistema de fecho de 3 pontos em aço inoxidável Porta para console vertical em aço inoxidável TE
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.5
Peso bruto	0.54
Número da tarifa alfandegária	83024110
EAN	4028177023024

Recursos

ETIM 9 EC000327

ETIM 8 EC000327

ECLASS 8.0 27409217