


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2473.010

Teto de proteção

Estado: 7/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2473.010 - Teto de proteção para AX

Pela posição inclinada, o teto protege a caixa com alta confiabilidade contra água parada e impurezas que caem sobre ela.



Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | AX 2473.010 |
| Descrição do produto | Pela posição inclinada, o teto protege a caixa com alta confiabilidade contra água parada e impurezas que caem sobre ela. |
| Material | Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) |
| Superfície | Acabamento polido (grão 240) |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Instalações possíveis | Parafusado, no caso de cargas dinâmicas |
| Dimensões | Altura: 37 mm |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Type 3R Type 4 Type 4X Tipo 12 |
| Adequado para | Tipo de caixa: AX Largura: = 600 mm Profundidade: = 210 mm |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 2,12 kg |

Recursos

| | |
|-------------------------------|--|
| Peso bruto | 2,34 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ETIM 8 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
| Descrição do produto | AX Teto de proteção, para LP: 600x210 mm, aço inoxidável |

Aprovações

| | |
|------------|------------------|
| Aprovações | UL + C-UL - FTTA |
|------------|------------------|