

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2486.400

Parafusos de aço torx

Estado: 14/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2486.400 - Parafusos de aço torx

Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.

Recursos

| | |
|-------------------------------|---|
| Cód. Ref. | SZ 2486.400 |
| Modelo | Parafusos de aço torx para aço inoxidável |
| Descrição do produto | Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas. |
| Aplicações | Para os orifícios redondos com Ø 4,5 ou 4,7 mm no perfil do armário, trilhos e chassis de montagem |
| Dimensões | Rosca: 5 Comprimento da rosca: 13 mm |
| Rosca | 5 |
| Emb. | 300 unid. |
| Peso líquido | 0,9 kg |
| Peso bruto | 1,1 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 73181900 |
| ETIM 9 | EC000889 |
| ETIM 8 | EC000889 |
| ECLASS 8.0 | 23110112 |
| Descrição do produto | Parafuso de aço torx VX para aço inoxidável, medida: 5 x 13 mm |