Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2486.400 Parafusos de aço torx

Estado: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SZ 2486.400 - Parafusos de aço torx

Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2486.400
Modelo	Parafusos de aço torx para aço inoxidável
Descrição do produto	Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.
Aplicações	Para os orifícios redondos com Ø 4,5 ou 4,7 mm no perfil do armário, trilhos e chassis de montagem
Dimensões	Rosca: 5 Comprimento da rosca: 13 mm
Rosca	5
Emb.	300 unid.
Peso líquido	0.9
Peso bruto	1.1
Número da tarifa alfandegária	73181900
EAN	4028177919266
ETIM 9	EC000889
ETIM 8	EC000889
ECLASS 8.0	23110112

© Rittal 2025