

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2489.000**

**Parafusos autoatarraxantes**

Estado: 22/05/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2489.000 - Parafusos autoatarraxantes

Para os orifícios redondos com Ø 4,5 mm no perfil do armário, trilhos e chassis de montagem.

## Recursos

Cód. Ref.	SZ 2489.000
Modelo	Parafusos com cabeça lentilha Philips
Aplicações	Para os orifícios redondos com Ø 4,5 ou 4,7 mm no perfil do armário, trilhos e chassis de montagem
Dimensões	Rosca: M5 Comprimento da rosca: 12 mm
Rosca	M5
Emb.	500 unid.
Peso líquido	1 kg
Peso bruto	1,45 kg
Número da tarifa alfandegária	73181900
ETIM 9	EC000891
ETIM 8	EC000891
ECLASS 8.0	23110117
Descrição do produto	PARAF.PERFUR. CABECA PHILIPS