


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2489.000

Parafusos autoatarraxantes

Estado: 10/02/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2489.000 - Parafusos autoatarraxantes

Para os orifícios redondos com Ø 4,5 mm no perfil do armário, trilhos e chassis de montagem.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2489.000
Modelo	Parafusos com cabeça lenticilha Philips
Aplicações	Para os orifícios redondos com Ø 4,5 ou 4,7 mm no perfil do armário, trilhos e chassis de montagem
Dimensões	Rosca: M5 Comprimento da rosca: 12 mm
Rosca	M5
Emb.	500 unid.
Peso líquido	1
Peso bruto	1.45
Número da tarifa alfandegária	73181900
EAN	4028177025080
ETIM 9	EC000891
ETIM 8	EC000891
ECLASS 8.0	23110117