### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2500.104 Sistema de iluminação LED

Estado: 13/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



## SZ 2500.104 - Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED – a primeira luminária projetada especialmente para armários! A inovadora tecnologia LED proporciona mais luminosidade nas áreas internas do armário.





#### Recursos

Cód. Ref.	SZ 2500.104		
Modelo	sem tomada		
Vantagens	Iluminação perfeita de todo o interior do armário		
	Opcionalmente com fixação por clipe, parafuso ou ímã		
	Equipamento apropriado para qualquer aplicação		
Modelo	sem tomada		
Material	Corpo da luminária: alumínio extrudado		
	Cobertura da lâmpada: policarbonato		
	Extremidades da luminária: PC-ABS		
Cor	Caixa: RAL 7016		
Escopo de fornecimento	Inclui parafusos de fixação		
Potência nominal	5 W		
Opções de conexão	Alimentação de 2 polos		
	Cabo de passagem de 2 polos		
	Chave de posicionamento da porta		
Grau de proteção	II (isolamento)		

© Rittal 2025 2

#### Recursos

Tipo de montagem de luminárias	Parafusado		
	Fixação por clipes		
	Fixação por ímã (acessórios)		
Instalações possíveis	A instalação nas caixas AX requer o trilho para montagem interna		
	AX e a cantoneira de montagem		
Corrente de iluminação	400 lm		
Cor da luz	4000 K (branco neutro)		
Nota	Fazer o pedido dos acessórios para conexão separadamente		
Dimensões	Largura: 262 mm		
	Altura: 55 mm		
	Profundidade: 23 mm		
Faixa de temperatura de serviço	-20 °C55 °C		
Tensão nominal de serviço	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz		
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20		
Emb.	1 unid.		
Peso líquido	0.28		
Peso bruto	0.287		
Número da tarifa alfandegária	94054990		
EAN	4028177920538		
E-Number Sweden	E3465307		
ETIM 9	EC000321		
ETIM 8	EC000321		
ECLASS 8.0	27189241		

# Aprovações

Aprovações	UL		
------------	----	--	--

## Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025