### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2500.200 Sistema de iluminação LED

Estado: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



# SZ 2500.200 - Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED – a primeira luminária projetada especialmente para armários! A inovadora tecnologia LED proporciona mais luminosidade nas áreas internas do armário.





#### Recursos

Cód. Ref.	SZ 2500.200
Modelo	sem tomada
Vantagens	lluminação perfeita de todo o interior do armário
	Opcionalmente com fixação por clipe, parafuso ou ímã
	Equipamento apropriado para qualquer aplicação
Modelo	sem tomada
	Conectores com giro de 90°
	Ajuste da distribuição da luz
Material	Corpo da luminária: alumínio extrudado
	Cobertura da lâmpada: policarbonato
	Extremidades da luminária: PC-ABS
Cor	Caixa: RAL 7016
Escopo de fornecimento	Inclui parafusos de fixação
Potência nominal	11 W
Opções de conexão	Alimentação de 3 polos
	Cabo de passagem de 3 polos
	Chave de posicionamento da porta
Overvoltage category	ll .

© Rittal 2025 2

#### Recursos

Grau de proteção	II (isolamento)
Tipo de montagem de luminárias	Parafusado Fixação por clipes Fixação por ímã (acessórios)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Tensão nominal de isolamento	300 V AC
Instalações possíveis	Diretamente no perfil do armário em intervalos de 25 mm
Corrente de iluminação	900 lm
Cor da luz	4000 K (branco neutro)
Nota	Fazer o pedido dos acessórios para conexão separadamente
Dimensões	Largura: 437 mm Altura: 75 mm Profundidade: 23 mm
Faixa de temperatura de serviço	-20 °C55 °C
Tensão nominal de serviço	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.426
Peso bruto	0.56
Número da tarifa alfandegária	94054990
EAN	4028177806955
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

© Rittal 2025 3

## Aprovações

Aprovações	cqc-ccc
	ENEC
	UL
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025