## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2500.314 Sistema de iluminação LED

Estado: 15/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



## SZ 2500.314 - Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED – a primeira luminária projetada especialmente para armários! A inovadora tecnologia LED proporciona mais luminosidade nas áreas internas do armário.





#### Recursos

SZ 2500.314
JL 2300.314
com tomada, com detector de movimento
Iluminação perfeita de todo o interior do armário
Opcionalmente com fixação por clipe, parafuso ou ímã
Equipamento apropriado para qualquer aplicação
Detector de movimento
Tomada
Conectores com giro de 90°
Ajuste da direção da luz
Ajuste da distribuição da luz
Corpo da luminária: alumínio extrudado
Cobertura da lâmpada: policarbonato
Extremidades da luminária: PC-ABS
Caixa: RAL 7016
Inclui parafusos de fixação
13 W
Alimentação de 3 polos
Cabo de passagem de 3 polos

© Rittal 2025 2

### Recursos

Motion detector	sim
Overvoltage category	II
Grau de proteção	II (isolamento)
Tipo de montagem de luminárias	Parafusado Fixação por clipes
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2500 V AC
Tensão nominal de isolamento	300 V AC
Instalações possíveis	Diretamente no perfil do armário em intervalos de 25 mm
Corrente de iluminação	1.200 lm
Cor da luz	4000 K (branco neutro)
Nota	Fazer o pedido dos acessórios para conexão separadamente
Dimensões	Largura: 437 mm Altura: 85 mm Profundidade: 44 mm
Faixa de temperatura de serviço	-20 °C55 °C
Tomadas	USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15)
Tensão nominal de serviço	100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Modelo de tomada	USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.6
Peso bruto	0.684
Número da tarifa alfandegária	94054990
EAN	4028177811287
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

© Rittal 2025 3

## Aprovações

Aprovações	ENEC UL
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025