## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2500.320 Sistema de iluminação LED

Estado: 16/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



# SZ 2500.320 - Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED – a primeira luminária projetada especialmente para armários! A inovadora tecnologia LED proporciona mais luminosidade nas áreas internas do armário.





#### Recursos

Cód. Ref.	SZ 2500.320
Modelo	com detector de movimento
Vantagens	lluminação perfeita de todo o interior do armário
	Opcionalmente com fixação por clipe, parafuso ou ímã
	Equipamento apropriado para qualquer aplicação
Modelo	Detector de movimento
	Conectores com giro de 90°
	Ajuste da direção da luz
	Ajuste da distribuição da luz
Material	Corpo da luminária: alumínio extrudado
	Cobertura da lâmpada: policarbonato
	Extremidades da luminária: PC-ABS
Cor	Caixa: RAL 7016
Escopo de fornecimento	Inclui parafusos de fixação
Potência nominal	13 W
Opções de conexão	Alimentação de 2 polos
. ,	Cabo de passagem de 2 polos
Motion detector	sim

© Rittal 2025 2

#### Recursos

Grau de proteção	III (SELV)
Tipo de montagem de luminárias	Parafusado Fixação por clipes Fixação por ímã (acessórios)
Instalações possíveis	Diretamente no perfil do armário em intervalos de 25 mm
Corrente de iluminação	1.200 lm
Cor da luz	4000 K (branco neutro)
Nota	Fazer o pedido dos acessórios para conexão separadamente
Dimensões	Largura: 437 mm Altura: 85 mm Profundidade: 37 mm
Faixa de temperatura de serviço	-20 °C55 °C
Tensão nominal de serviço	24 V - 56 V (DC)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529	IP 20
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.488
Peso bruto	0.65
Número da tarifa alfandegária	94054990
EAN	4028177918818
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

# Aprovações

Aprovações	CQC-CCC
	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3

## Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025