

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.320

Sistema de iluminação LED

Estado: 9/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.320 - Sistema de iluminação LED

Sistema de iluminação LED – a primeira luminária projetada especialmente para armários! A inovadora tecnologia LED proporciona mais luminosidade nas áreas internas do armário.



Recursos

| | |
|------------------------|---|
| Cód. Ref. | SZ 2500.320 |
| Modelo | com detector de movimento |
| Vantagens | Iluminação perfeita de todo o interior do armário Opcionalmente com fixação por clipe, parafuso ou ímã Equipamento apropriado para qualquer aplicação |
| Modelo | Detector de movimento Conectores com giro de 90° Ajuste da direção da luz Ajuste da distribuição da luz |
| Material | Corpo da luminária: alumínio extrudado Cobertura da lâmpada: policarbonato Extremidades da luminária: PC-ABS |
| Cor | Caixa: RAL 7016 |
| Escopo de fornecimento | Inclui parafusos de fixação |
| Potência nominal | 13 W |
| Opções de conexão | Alimentação de 2 polos Cabo de passagem de 2 polos |
| Motion detector | sim |

Recursos

| | |
|--|---|
| Grau de proteção | III (SELV) |
| Tipo de montagem de luminárias | Parafusado Fixação por cliques Fixação por ímã (acessórios) |
| Instalações possíveis | Diretamente no perfil do armário em intervalos de 25 mm |
| Corrente de iluminação | 1.200 lm |
| Cor da luz | 4000 K (branco neutro) |
| Nota | Fazer o pedido dos acessórios para conexão separadamente |
| Dimensões | Largura: 437 mm Altura: 85 mm Profundidade: 37 mm |
| Faixa de temperatura de serviço | -20 °C...55 °C |
| Tensão nominal de serviço | 24 V - 56 V (DC) |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 20 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0,488 kg |
| Peso bruto | 0,65 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Descrição do produto | SZ Sistema Iluminação LED 1200, 437mm, 24V DC, com detetor de movimento |

Aprovações

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Aprovações | 30 - KC Korea UL + C-UL (listed) |
|------------|-------------------------------------|

Aprovações

Explicações

Declaration of conformity

Declaración de conformidad UK