

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2504.500

Parafusos torx

Estado: 21/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2504.500 - Parafusos torx

Adequado para porca de encaixe, porca deslizante e porca gaiola, medida MM6 x 12.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2504.500
Modelo	Parafusos torx
Descrição do produto	Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.
Dimensões	Rosca: M6 Comprimento da rosca: 12 mm
Rosca	M6
Emb.	300 unid.
Peso líquido	0,9 kg
Peso bruto	1,2 kg
Número da tarifa alfandegária	73181900
ETIM 9	EC000889
ETIM 8	EC000889
ECLASS 8.0	23110190
Descrição do produto	SZ Parafuso sextavado M5X10