

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2515.300

Porta-documento em chapa de aço

Estado: 11/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2515.300 - Porta-documento em chapa de aço largura variável

Para fixação na régua perfurada da porta, em qualquer altura. Com largura variável e ajuste facilitado.



Recursos

Cód. Ref.	AX 2515.300
Descrição do produto	Para fixação na régua perfurada da porta, em qualquer altura. Com largura variável e ajuste facilitado.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui parafusos de fixação
Altura interna	210 mm
Clear width, range	475 - 575
Adequado para portas com largura	600 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX AE em chapa de aço Console vertical CX Base do console CX
Dimensões	Profundidade: 35 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	1 kg
Peso bruto	1,055 kg
Número da tarifa alfandegária	73269098

Recursos

ETIM 9	EC000317
ETIM 8	EC000317
ECLASS 8.0	27189267
Descrição do produto	AХ карман для документации из листовой стали, с регулировкой ширины, L: 475 - 575 мм