

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2537.100

Mini fecho Comfort AX

Estado: 4/02/2026 (Fonte: rittal.com.br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2537.100 - Mini fecho Comfort AX

O puxador destravado tem que ser virado para abertura do fecho.



Recursos

Cód. Ref.	AX 2537.100
Modelo	Para fechos e tambores semicilíndricos
Descrição do produto	O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado para abertura do fecho. Preparado para a montagem de tambores semicilíndricos e fechos (segundo a norma DIN 18 252). Modelo ASSA e KESO/KABA preparado para tambores semicilíndricos.
Material	Zinco fundido sob pressão Plástico
Superfície	Pintura eletrostática a pó
Cor	RAL 7035
Fecho	Modelo do fecho: Preparado para fechos do modelo A, para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com 40 mm de comprimento

Recursos

Adequado para caixas/armários do tipo	AX com lingueta em chapa de aço AX IT com fecho de lingueta KX E-Box Porta parcial VX Console vertical CX Console CX Mesa de comando CX
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Type 3R Type 4 Tipo 12
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.29
Peso bruto	0.3
Número da tarifa alfandegária	83024110
EAN	4028177938342
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266

Aprovações

Aprovações	DNV-GL UL + C-UL - FTTA
------------	----------------------------