

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2537.300

Mini fecho Comfort AX

Estado: 28/05/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2537.300 - Mini fecho Comfort AX

O puxador destravado tem que ser virado para abertura do fecho.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | AX 2537.300 |
| Modelo | Para cadeados, fechos e tambores semicilíndricos |
| Descrição do produto | O puxador destravado é aberto para frente, tendo que ser virado para abertura do fecho. Preparado para a montagem de tambores semicilíndricos e fechos (segundo a norma DIN 18 252). Modelo ASSA e KESO/KABA preparado para tambores semicilíndricos. |
| Material | Zinco fundido sob pressão Plástico |
| Superfície | Pintura eletrostática a pó |
| Cor | RAL 7035 |
| Fecho | Modelo do fecho: Preparado para fechos do modelo A, para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252) ou fechos de segurança e fechos com botão de pressão com 40 mm de comprimento |
| Adequado para caixas/armários do tipo | AX com lingueta em chapa de aço AX IT com fecho de lingueta KX E-Box Porta parcial VX Console vertical CX Console CX Mesa de comando CX |
| Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E | Tipo 1 Type 3R Type 4 Tipo 12 |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0,32 kg |

Recursos

| | |
|-------------------------------|---|
| Peso bruto | 0,324 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 83024110 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ETIM 8 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |
| Descrição do produto | AX Mini fecho Comfort, para AX e KX com lingueta, para cadeados e fechos, ou tambores semicilíndricos |

Aprovações

| | |
|------------|-------------------------|
| Aprovações | DNV UL + C-UL - FTTA |
|------------|-------------------------|