

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 2541.235

Placa tipo veneziana

Estado: 27/01/2026 (Fonte: ittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 2541.235 - Placa tipo veneziana

Para ventilação por convecção, podendo ser facilmente montadas posteriormente com 4 parafusos.

Recursos

| | |
|---|---|
| Cód. Ref. | SK 2541.235 |
| Descrição do produto | Para ventilação por convecção podendo ser facilmente montadas posteriormente com 4 parafusos. |
| Material | Chapa de aço |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Dimensões | Largura: 160 mm Altura: 110 mm Profundidade: 8 mm |
| Emb. | 4 unid. |
| Peso líquido | 0.752 |
| Peso bruto | 0.9 |
| PCF/emb (cadle to gate) | 3,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF) | Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente |
| Número da tarifa alfandegária | 73269098 |
| EAN | 4028177165250 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ETIM 8 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |

Aprovações

Aprovações

Certificados

EAC