

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010

Placas flangeadas plásticas para
cabos

Estado: 10/12/2025 (Fonte: ittal.com/br-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2560.010 - Placas flangeadas plásticas para cabos Com perfurações métricas pré-estampadas

Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2560.010
Descrição do produto	Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Utilizar vedação de placas flangeadas padrão.
Cor	RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Dimensões	Largura: 160 mm Profundidade: 70 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AE
Placa flangeada	Tamanho: 1
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C...70 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55 no caso de montagem adequada
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
Emb.	10 unid.
Peso líquido	0.51
Peso bruto	0.605

Recursos

Número da tarifa alfandegária 39269097

EAN 4028177550254

E-Number Sweden E3404761

ETIM 9 EC000211

ETIM 8 EC000211

ECLASS 8.0 27142421