

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.400

Placa flangeada metálica

Estado: 15/04/2026 (Fonte: rittal.com/br-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2560.400 - Placa flangeada metálica

Como peça de reposição/substituição para placas flangeadas fornecidas como padrão, grau de proteção IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo.

Recursos

| | |
|---|--|
| Cód. Ref. | SZ 2560.400 |
| Modelo | fechado |
| Descrição do produto | Como peça de reposição/substituição para placas flangeadas fornecidas como padrão. |
| Material | Chapa de aço |
| Cor | RAL 7035 |
| Nota | O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa |
| Dimensões | Largura: 160 mm Profundidade: 70 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: AE |
| Placa flangeada | Tamanho: 1 |
| Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 | IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo |
| Emb. | 1 unid. |
| Peso líquido | 0,119 kg |
| Peso bruto | 0,128 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Descrição do produto | SZ PlacaA ENTRADA CABOS CHAPA |