

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2561.100**

**Placa flangeada metálica**

Estado: 10/02/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2561.100 - Placa flangeada metálica Com perfurações métricas pré-estampadas

Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda, grau de proteção IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo.

## Recursos

Cód. Ref.	SZ 2561.100
Descrição do produto	Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	9 x M20 4 x M25 2 x M32
Dimensões	Largura: 330 mm Profundidade: 90 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AE
Placa flangeada	Tamanho: 3
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo
Number knockouts	9 4 2
Metric diameter	M20 M25 M32
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.31

# Recursos

Peso bruto	0.356
Número da tarifa alfandegária	73079100
EAN	4028177390850
E-Number Sweden	E3404795
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421