### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2561.100 Placa flangeada metálica

Estado: 7/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



# SZ 2561.100 - Placa flangeada metálica Com perfurações métricas pré-estampadas

Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda, grau de proteção IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo.

#### Recursos

Cód. Ref.	SZ 2561.100
Descrição do produto	Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações	9 x M20
métricas pré-estampadas	4 x M25
	2 x M32
Dimensões	Largura: 330 mm
	Profundidade: 90 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AE
Placa flangeada	Tamanho: 3
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo
Number knockouts	9
	4
	2
Metric diameter	M20
	M25
	M32
	1 unid.
Emb.	i dilid.

© Rittal 2025

### Recursos

Peso bruto	0.356
Número da tarifa alfandegária	73079100
EAN	4028177390850
E-Number Sweden	E3404795
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3