

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2561.200**

**Placa flangeada modular em  
plástico**

Estado: 10/02/2026 (Fonte: [rittal.com/br-pt](http://rittal.com/br-pt))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2561.200 - Placa flangeada modular em plástico com perfurações métricas pré-estampadas, para AX

Simplesmente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.



## Recursos

Cód. Ref.	SZ 2561.200
Descrição do produto	Simplesmente retirar o plástico das perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Recortes retangulares adicionais e quadro de reforço possibilitam a montagem direta da passagem modular de cabos.
Material	Plástico segundo a norma UL 94-V0
Cor	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 recorte retangular acondiciona 10 vedações pequenas
Number of rectangular cutouts	2
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa

# Recursos

Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	2 x M12 1 x M16 2 x M20 1 x M25 2 x M32
Dimensões	Largura: 256 mm Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AX
Placa flangeada	Tamanho: 1
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C...80 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem adequada
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E	Tipo 1 Tipo 12
Number knockouts	2 1 2 1 2
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.24
Peso bruto	0.25
Número da tarifa alfandegária	39269097
EAN	4028177938397
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Aprovações

---

Aprovações

UL + C-UL - FTTA