Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.100 Placa flangeada metálica

Estado: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SZ 2562.100 - Placa flangeada metálica Com perfurações métricas pré-estampadas

Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda, grau de proteção IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2562.100
Descrição do produto	Simplesmente perfurar os orifícios para os prensa-cabos utilizando uma chave de fenda.
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações	2 x M16
métricas pré-estampadas	5 x M20
	13 x M25
	2 x M32
	2 x M40
Dimensões	Largura: 339 mm
	Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AE
Placa flangeada	Tamanho: 4
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 66 no caso de montagem na posição convencional, embaixo
Number knockouts	2
	5
	13
	2
	2

© Rittal 2025 2

Recursos

Metric diameter	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Emb.	1 unid.
Peso líquido	0.5
Peso bruto	0.62
Número da tarifa alfandegária	73079100
EAN	4028177390867
E-Number Sweden	E3404796
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3