Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2563.010



Placas flangeadas plásticas para cabos

Estado: 15/12/2025 (Fonte: rittal.com/br-pt)



SZ 2563.010 - Placas flangeadas plásticas para cabos Com perfurações métricas pré-estampadas

Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos.

Recursos

Cód. Ref.	SZ 2563.010
Descrição do produto	Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Utilizar vedação de placas flangeadas padrão.
Cor	RAL 7035
Nota	O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas	2 x M12 4 x M16 8 x M20 13 x M25 6 x M32 4 x M40 2 x M50
Dimensões	Largura: 530 mm Profundidade: 149 mm
Adequado para	Tipo de caixa: AE
Placa flangeada	Tamanho: 5
Faixa de temperatura de serviço	-40 °C70 °C
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55 no caso de montagem adequada
Number knockouts	2 4 8 13 6 4

© Rittal 2025

Recursos

Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
Emb.	5 unid.
Peso líquido	1.75
Peso bruto	1.949
Número da tarifa alfandegária	39269097
EAN	4028177550285
E-Number Sweden	E3404764
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3